

**DC.T 070204, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	CA025P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	HQ
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Tolerancia	M

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie