

**DCMX 070204 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	WP
Typ	CA025P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie