

**CCMT 120412, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	GK
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Typ	CA025P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120412
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Tolerancia	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie