

**DCMT 11T308, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260387 CA025P |
| GTIN | 4960664878703 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|----------------------|
| Rezný materiál | HM |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný |
| Typ | CA025P |
| Tolerancia | M |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 80 - 330 m/min |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou |
| Lamač triesok | HQ |
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070204 |
| Hlavné použitie | P |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |