

**DCMT 070204, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	GK
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT070204
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	CA025P

Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie