

**VBMT 160404, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	HQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Typ	CA025P

Povrchová úprava

s povrchovou úpravou

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie