

**DCMT 070208, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT070208
Typ	CA025P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	GK
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie