

**VBMT 110304, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	HQ
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Typ	CA025P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie