

**DCMT 11T302, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260488 CA025P
GTIN	4960664878628
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA025P
Lamač triesok	GK
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	Vymeniteľná doštička DCMT11T302
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia	M

Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie