


**CC.T 09T302, Typ: PDL010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260096 PDL010
GTIN	4960664882465
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Tolerancia	G
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	PDL010
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	AP
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	N
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 400 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie