

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A16Q SVUBR/L11
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky vhodná otočná rezná platnička	269028 7 VB.. 1103..
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Séria	GARANT Master Alu
Dĺžka hlavy L_1	31 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L_2	15 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč