


**DC.T 070202, Typ: PDL010**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Trieda položky	25E

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT070202
Lamač triesok	AP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Tolerancia	G
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 400 m/min
Hlavné použitie	N

Rezný materiál	HM
Typ	PDL010
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie