


**CC.T 09T304, Typ: PDL010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260097 PDL010
GTIN	4960664882472
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Lamač triesok	AP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Tolerancia	G
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 400 m/min

Hlavné použitie	N
Typ	PDL010
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie