

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261319 16/11
GTIN	4062406711122
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	A16Q SVUCR/L11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Séria	GARANT Master Alu
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	20 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Celková dĺžka L	180 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Dĺžka hlavy $L_1$	31 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Odsadenie stredu $L_3$	11 mm
Výška upínania $L_2$	15 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč