

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A20R SVUCR/L11
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	24 mm
Séria	GARANT Master Alu
Uhol nastavenia κ	93 Stupeň
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	18 mm
Ø stopky D_s	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L_1	36 mm
Odsadenie stredu L_3	13 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč