

**TNMG 160408, Typ: PDL010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	PDL010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Lamač triesok	AH
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	N
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	6

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie