

**TNMG 160404, Typ: PDL010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	AH
Typ	PDL010
Hlavné použitie	N

Povrchová úprava

s povrchovou úpravou

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie