

**DC.T 11T304, Typ: PDL010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT11T304
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	N
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Tolerancia	G
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 400 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	AP

Rezný materiál	HM
Typ	PDL010
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie