


**WN.G 080408, Typ: PDL010**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	N
Tolerancia	G
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	AH
Typ	PDL010
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán	6

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie