

**metabo****Uhlová brúska INOX, Typ: WEV17-125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:****Limit určujete vy – nie váš stroj.**

V ponuke zariadení s výkonom od 850 do 1 900 W nájdete tú správnu uhlovú brúska pre každú požiadavku a každé použitie. Mimoriadne pevná uhlová brúska s vysokou redukciov prevodov a **výrazne zníženými**, nastaviteľnými **otáčkami** na chladné brúsenie. Ideálne **na obrábanie ušľachtilej ocele**.

- **Mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný ráz pri zablokovaní kotúča.**
- **Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Skríňa prevodovky sa dá namontovať otočená o 90° na ľavostrannú prevádzku alebo na oddelenie.**
- **Konštantné otáčky pri zaťažení.**
- **Dlhšia životnosť, vyšší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyššou kapacitou pri preťažení a o 50 % vyšším krútiacim momentom.**
- **Rýchla výmena kotúča bez použitia náradia jediným stlačením tlačidla so systémom Metabo M-Quick.**
- **Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.**
- **Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT) s nízkymi vibráciami.**
- **Vypínanie uhlíkových kief na ochranu motora.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane ochranného krytu odolného proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväti a kľúča s dvoma otvormi.

## Technický opis

Spínač mŕtveho muža	áno
Hmotnosť	2,5 kg
Pozvoľný štart	áno
Príkion	1700 W
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Pripojovací závit	M14
Označenie výrobcu	WEV 17-125 Quick Inox
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Typ kábla	4
Zvláštnosť	System rýchlej výmeny
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Počet otáčok na voľnobeh	2000 - 7600 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Uhlová brúska