

metabo**Uhlová brúska, Typ: WEA19-1800**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Výkonná 180 mm uhlová brúska s hĺbkou rezu 230 mm uhlovej brúsky.

- Znížené vibrácie pre prácu bez únavy vďaka prídavnej rukoväti Metabo VibraTech (MVT) a integrovanému autobalanceru.
- Elektronický jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.
- Skriňa prevodovky sa dá namontovať otočená o 90°.
- Dokonalá ergonómia vďaka úzkej úchopovej ploche pre maximálnu kontrolu a ľahkú prácu nad hlavou.
- Motor Metabo Marathon s novým systémom chladenia a uhlíkových kief pre dvojnásobnú životnosť.
- Elektronika s pevným hriadelom Tacho-Constamatic (TC): vysoký pracovný postup vďaka konštantným otáčkam pri zaťažení.
- Systém M-Quick na výmenu kotúča bez použitia náradia jediným stlačením tlačidla.
- Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.
- Automatická mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný náraz pri blokovaní kotúča na najnižšiu úroveň na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa a rýchle pokračovanie v práci.
- Elektronický jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.
- Vypínanie uhlíkových kief na ochranu motora.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväti, upínacej matice M-Quick.

Technický opis

Zvláštnosť	Veľká hĺbka rezania
Zvláštnosť	Systém M-Quick
Príkon	1900 W
maximálne vibrácie podľa EN	4,9 m/s ²
maximálne otáčky	8200 min ⁻¹
Označenie výrobcu	WEA 19-180 Quick RT
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Dĺžka kábla	4 m
maximálna hĺbka separácie	60 mm
Hmotnosť	2,7 kg
maximálny Ø kotúčov	180 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Uhlová brúska