

Garant**GARANT Softcut® HSI úzky rozstup, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
40/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214908 40/5
GTIN	4045197674654
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Tepelne spracovaná oceľ odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôsobenému ťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

Použitie:

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priermi.

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Na presné 90° rohy zvolte $a_p = 6$ mm.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	SO.. 0836..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	5
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219863
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2