



Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3, Maximálny ťahovací moment: 500cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659956 500
GTIN	7610733291694
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Výkonná rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke umožňuje bezproblémový prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo masnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Držiak bitov s magnetom na upnutie bitov C 6,3.

Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväte. Blokovacia poloha zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica chránená pred znečistením.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Hmotnosť	119 g
Meracia technika	mechanický
Uchytenie bitu	D 6,3

Údaje protokolovateľné	nie
Kalibrácia	O1
Rozsah krútiaceho momentu	100 - 500 cNm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Spätná väzba	s vypínaním
Ukazovateľ	analógová
Členenie stupnice 1 dielik =	10 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Merací proces	Krútiaci moment
Celková dĺžka L	144 mm
Maximálny uťahovací moment	500 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20