



Prednastavovací prístroj UNO, Typ: UAF



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	355020 UAF
GTIN	4034221181381
Trieda položky	34H

Popis

Prevedenie:

- **Veľký multidotykový displej s intuitívnym a jednoduchým rozhraním Microvision.**
- **Kalibračné zariadenie na základnom upínači SK50.**
- **Široká škála možností uloženia, okrem iného pre upínače nástrojov, adaptéry a ovládacie prvky, ako je myš, klávesnica a tlačiareň.**
- **Rýchle nastavenie oboch osí pomocou uvoľnenia dotykcom (X/Z) individuálne alebo súčasne.**
- **Jemné nastavenie oboch osí (X / Z) pomocou otočného kolieska.**
- **Vreteno s 4×90° a 3×120° - indexovanie a pneumatická vretenová brzda pre sústružnícke nástroje.**
- **Kamera s 32-násobným zväčšením.**

Zariadenie pracuje v spojení s voliteľnými softvérovými riešeniami súvisiacimi s výrobou HCS – Hoffmann Group Connected Suite.

Použitie:

Na meranie a prednastavenie nástrojov na stroji vo výrobe alebo pri príprave práce.

Rozsah balenia:

Klávesnica, myš, termo tlačiareň štítkov s etiketami, čistič rezných hrán, externá kamera na správu fotografií, podstavecová skriňa (krídlové dvere, tri zásuvky), merací softvér vo všetkých hlavných cudzích jazykoch, **vrátane uvedenia do prevádzky a školenia (1 deň).**

Zvláštne príslušenstvo:

Prednastavovacie prístroje Haimer sú kompatibilné s redukiami GARANT č. 354771; 354773; 354775; 354777 a 354779. Redukcie Haimer sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah merania Z	400 mm
Druhá kamera v držiaku objektívu	nie
Hĺbka	590 mm
Rozsah merania X	400 mm
Šírka Základňa	1294 mm
Rýchle prestavenie	pneumatická
Zaťaženie vretena	30 kg
Celková šírka	2264 mm
Séria	Hoffmann Group Connected
Celková výška	1735 mm
Základný upínač	SK50 Ultra precízne vreteno
Hmotnosť	300 kg
Rozhranie	Hoffmann Group Connected
Strmeňový kaliber X	100 mm
Veľkosť displeja	24 palec
Druh produktu	Prednastavovací prístroj