



Prednastavovací prístroj UNO, Typ: UAFCAM



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	355020 UAFCAM
GTIN	4034221181398
Trieda položky	34H

Popis

Prevedenie:

- **Veľký multidotykový displej s intuitívnym a jednoduchým rozhraním Microvision.**
- **Kalibračné zariadenie na základnom upínači SK50.**
- **Široká škála možností uloženia, okrem iného pre upínače nástrojov, adaptéry a ovládacie prvky, ako je myš, klávesnica a tlačiareň.**
- **Rýchle nastavenie oboch osí pomocou uvoľnenia dotykcom (X/Z) individuálne alebo súčasne.**
- **Jemné nastavenie oboch osí (X / Z) pomocou otočného kolieska.**
- **Vreteno s 4×90° a 3×120° - indexovanie a pneumatická vretenová brzda pre sústružnícke nástroje.**
- **Kamera s 32-násobným zväčšením.**

Zariadenie pracuje v spojení s voliteľnými softvérovými riešeniami súvisiacimi s výrobou HCS – Hoffmann Group Connected Suite.

Použitie:

Na meranie a prednastavenie nástrojov na stroji vo výrobe alebo pri príprave práce.

Rozsah balenia:

Klávesnica, myš, termo tlačiareň štítkov s etiketami, čistič rezných hrán, externá kamera na správu fotografií, podstavecová skriňa (krídlové dvere, tri zásuvky), merací softvér vo všetkých hlavných cudzích jazykoch, **vrátane uvedenia do prevádzky a školenia (1 deň).**

Zvláštne príslušenstvo:

Prednastavovacie prístroje Haimer sú kompatibilné s redukiami GARANT č. 354771; 354773; 354775; 354777 a 354779. Redukcie Haimer sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka Základňa	1294 mm
Hĺbka	590 mm
Hmotnosť	300 kg
Rozsah merania Z	400 mm
Druhá kamera v držiaku objektívu	áno
Strmeňový kaliber X	100 mm
Zaťaženie vretena	30 kg
Celková šírka	2264 mm
Rozsah merania X	400 mm
Rozhranie	Hoffmann Group Connected
Celková výška	1735 mm
Základný upínač	SK50 Ultra precízne vreteno
Séria	Hoffmann Group Connected
Rýchle prestavenie	pneumatická
Veľkosť displeja	24 palec
Druh produktu	Prednastavovací prístroj