

**Fréza ramenná 90° MEC17, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	15,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Montážny závit M	M16
Počet rezných hrán Z	3
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	62 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	57 mm
Uhol rampy α_{max}	0,61 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	23,6 mm
Ø D_3	25 mm

Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------