

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ E, ALTiX, G: G1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137808 G1
GTIN	4062406719142
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Tvar E (1,5 – 2 chody zárezu).

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Technický opis

Veľkosť závit	G1
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Ø závit	33,25 mm
Stúpanie závitov	2,309 mm
Ø otvoru pod závit	30,75 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Chodov na palec	11
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	83,125 mm

Ø stopky D _s	25 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	AlTiX
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	E
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		