

**HOLEX****DCMT 070202, Typ: HBT130**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Trieda položky	22D

## Technický opis

Rezný materiál	HM
Lamač triesok	MF
Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202

Typ	HBT130
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie