


Fréza ramenná 90° MEC17, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 28/2XL

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227500 28/2XL
GTIN	4960664461080
Trieda položky	250

Popis
Prevedenie:

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Dĺžka výčnelku L_1	36 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Ø rezných hrán D_c	28 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	15,7 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α_{max}	19,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	54 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	49 mm
Uhol rampy α_{max}	0,73 Stupeň
Ø D_3	21 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------