


**DCMT 11T302, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Lamač triesok	PF
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HBT020
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 1,5 mm

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Povrchová úprava	TiCN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie