

**Garant****Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	192605 22
GTIN	4067263290971
Trieda položky	11W

**Popis****Prevedenie:**

Vel. 6M až 25M – **MID fréza**. Konštrukčné rozmery podľa **výrobnej normy**, ktoré sa nachádzajú **medzi** DIN 844 **krátke** a DIN 844 **dlhé**.

**S podbrúseným vrúbkovaným profilom**. Široké rezné zuby sa dajú dobrušovať bez zmeny profilu.

Geometria čelnej reznej hrany na ponorné frézovanie a nerovnaký rozstup zubov.

**Technický opis**

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Počet zubov Z	5
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,5 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	38 mm
Celková dĺžka L	104 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,031 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Tolerancia menovitého Ø	k12
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	22 mm

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frézovací profil	NR
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	781	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	29	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	25	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	17	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	14	M
GG(G)	podmienene vhodný	46	K
CuZn	podmienene vhodný	90	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		