

**Fréza ramenná 90° MECH17, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 40/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu a_e pri rovnakej hĺbke rezu a_p . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408
Dĺžka výčnelku L_1	73 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Celková dĺžka L_{celk}	136 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 1704
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	59 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	2
Ø stopky D_s h6	32 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Počet otočných rezných platničiek	8
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229709