



Pneumatický skrutkovač s príklepom Twin Turbo, Typ: 9013TT



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079193 9013TT
GTIN	4000896227143
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Rázový ťahovák s vysoko výkonným dvojitém príklepovým mechanizmom s kladivom. Dlhá životnosť a vysoká účinnosť pri použití v priemyselnom alebo automobilovom odvetví. **Odnímateľná rukoväť, nastaviteľná v rozsahu 360°. Twin Turbo technológia.** Maximálny krútiaci moment 4100 Nm.

Technický opis

Pripojovací závit	NPT
Maximálny ťahovací moment	2170 Nm
maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M20
Upínač nástrojov Profil pohonu	Štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery	3/4 palec
Pripojenie stlačeného vzduchu	3/8 palec
maximálne otáčky	5200 min ⁻¹

maximálna potreba vzduchu	243,5 l/min
Hmotnosť	4,5 kg
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	13 mm
Pracovná hlučnosť	99,5 dB(A)
Dĺžka	184 mm
maximálne vibrácie podľa EN	10,69 m/s ²
Druh produktu	Skrutkovač