


Fréza ramenná 90° MEC17, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Trieda položky	250

Popis
Prevedenie:

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Ø stopky D_s h6	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	15,7 mm
Celková dĺžka L_{celk}	130 mm
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Počet rezných hrán Z	3
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	23,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	62 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	57 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,61 Stupeň
Ø D_3	25 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------