

**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačom GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 1620F12
Pružina	259046 4
Klinok	259015 15
Celková dĺžka L	80 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Podložka	259031 5

Skrutka klinku	259018 14
Séria	Master Eco
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak