

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250000 25/12 |
| GTIN | 4062406733247 |
| Trieda položky | 21U |

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačom GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

| | |
|------------------------------|------------|
| Funkčná šírka L ₄ | 32 mm |
| Veľkosť doštičiek | 12 mm |
| Pružina | 259046 4 |
| Veľkosť stopky | 25 mm |
| Podložka | 259031 5 |
| Séria | Master Eco |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 30 mm |
| Skrutka klinku | 259018 15 |
| Celková dĺžka L | 100 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204.. |
| Klinok | 259015 15 |
| Držiak ISO-kód | PCLNR/L 2525H12 |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |