

**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250625 25/15
GTIN	4062406728991
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Skrutka klinku	259018 17
Držiak ISO-kód	PDJNR/L 2525X15
Séria	Master Eco
Veľkosť doštičiek	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Veľkosť stopky	25 mm
Pružina	259046 4
Celková dĺžka L	110 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm

Klinok	259015 17
Podložka	259031 45
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak