


Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251911 20/08
GTIN	4062406734152
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Séria	Master Eco
Držiak ISO-kód	PWLNRL/2020X08
Celková dĺžka L	90 mm
Klinok	259015 15
Podložka	259031 48
Skrutka klinku	259018 15
Pružina	259046 4
Veľkosť doštičiek	8 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm

Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak