

**Fréza ramenná 90° MECH17, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 50/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu  $a_e$  pri rovnakej hĺbke rezu  $a_p$ . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	74 mm
Ø stopky $D_s$ h6	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	4
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 1704
Celková dĺžka $L_{celk}$	161 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	88 mm
Počet otočných rezných platničiek	20
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------