

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251696 20/16
GTIN	4062406734626
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Séria	Master Eco
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Podložka	259033 10
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Skrutka na úpinku	259021 7
Skrutka pre podložku	259027 7
Upínacia príložka	259038 19

Funkčná šírka L ₄	25 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Držiak ISO-kód	MVJNR/L 2020H16
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 19	259038 19
Podložka Typ 1	259031 1
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Skrutka na úpinku Typ 7	259021 7
Skrutka pre podložku Typ 9	259025 9
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500