

Garant

GARANT Softcut® HSI široký rozstup, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
80/7mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214906 80/7
GTIN	4045197674487
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Tepelne spracovaná ocel odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôbenému uťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

Použitie:

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priermi.

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Na presné 90° rohy zvolte $a_p = 6$ mm.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	27 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	6 mm

vhodná otočná rezná platnička	SO.. 0836..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
\varnothing rezných hrán D_c	80 mm
Počet rezných hrán Z	7
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219863
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2