


Fréza ramenná 90° MEC17, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 40/4Lmm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227500 40/4L
GTIN	4960664396207
Trieda položky	250

Popis
Prevedenie:

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	15,7 mm
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø rezných hrán D_c	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Ø stopky D_s h6	32 mm
Celková dĺžka L_{celk}	150 mm
Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	31,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	78 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	73 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,45 Stupeň
Ø D_3	33 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------