

SWISS TOOLS

Stopka vyvrtávacej hlavy s tlmením vibrácií, HSK-T, Stopka Ø / Ø D - rozmer A: 63/25-161mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320104 63/25-161
GTIN	2050002062900
Trieda položky	36D

Popis**Prevedenie:**

- Na efektívne obrábanie sústružením.
- Na ľavotočivé a pravotočivé obrábanie.

Výhoda:

- Zvýšenie produktivity – vďaka potlačeným vibráciám, rezné hodnoty sa môžu výrazne zvýšiť.
- Zlepšená kvalita povrchu.
- Vylepšená spoľahlivosť procesu.
- Lepší odvod triesok.

Použitie:

Na upínanie výmenných hláv na rezanie závitov.

Upozornenie:

Vhodné výmenné hlavy pozri č. 264826 – 264827.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	161 mm
Ø stopky	63 mm
Ø D	25 mm
Upínač	HSK-T
Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče

