

SWISS TOOLS

Stopka vyvrtávacej hlavy s tlmením vibrácií, PSC, Stopka \emptyset / \emptyset D - rozmer A: 63/25-167mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320409 63/25-167
GTIN	2050002063013
Trieda položky	36D

Popis**Prevedenie:**

- Na efektívne obrábanie sústružením.
- Na ľavotočivé a pravotočivé obrábanie.

Výhoda:

- Zvýšenie produktivity – vďaka potlačeným vibráciám, rezné hodnoty sa môžu výrazne zvýšiť.
- Zlepšená kvalita povrchu.
- Vylepšená spoľahlivosť procesu.
- Lepší odvod triesok.

Použitie:

Na upínanie výmenných hláv na rezanie závitov.

Upozornenie:

Vhodné výmenné hlavy pozri č. 264826 – 264827.

Technický opis

\emptyset stopky	63 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	167 mm
\emptyset D	25 mm
Upínač	PSC
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Základný korpus vyvrtávacej tyče