

**Garant**

**Pracovisko s elektrickým nastavovaním výšky (2 zdvíhacie stĺpiky) Nosnosť max. 500 kg, Typ: 1500**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920312 1500
GTIN	4067263736202
Trieda položky	91S

**Popis****Prevedenie:**

Základný rám so zdvíhacou jednotkou z eloxovaného hliníka. S priečnou výstuhou na stabilizovanie. 50 mm hrubá doska z bukového multiplexu, vodovzdorne lepená. Plynulé nastavenie výšky od 740– 1 140 mm a rýchle a jednoduché ovládanie. Ovládací panel s pamäťovou funkciou, 3 rôzne pracovné výšky.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 4 skrutiek na vyrovnanie dna.

**Povrchová úprava farby:**

Základný rám s hliníkovou zdvíhacou jednotkou a práškovanou ocelovou rúrou v antracitovej farbe RAL 7016 s **práškovou povrchovou úpravou**.

**Odporúčanie:**

Ergonomická práca pri činnostiach v sede a stojí!

**Upozornenie:**

Pod pracovnú dosku je možné namontovať len skrinky do maximálnej výšky 500 mm.

**Technický opis**

Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Hĺbka	750 mm

Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Typ zástrčky Vstup	F
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	740 - 1140 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
maximálna nosnosť	500 kg
Napájacie napätie	250 V
Šírka	1500 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Nosnosť pri trvalom zaťažení	350 kg
Hmotnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	500 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Druh produktu	Pracovný stôl