

**Garant****DNMG 150604, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Lamač triesok	TIS
Typ	HB7415-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Hlavné použitie	S

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie