

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Typ	HB7415-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Lamač triesok	TIM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408
Hlavné použitie	S
Podmienka rezu	kontinuálne

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie