

**HOLEX****Okrúhla kefa na odihľovanie Ocelový drôt 0,35 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 250X60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Trieda položky	57H

**Popis****Prevedenie:**

Upínací otvor s priemerom 50,8 mm s dvojitou klinovou drážkou 13×7. Iné otvory k dispozícii. Vysoko pevný **vlnitý ocelový drôt**.

**Použitie:**

Pre všetky bežné stolové stroje pre odihľovacie práce. Vďaka špeciálnemu drôtu najmä dlhá životnosť.

Ideálny na hospodárne odihľovanie plochého železa, profilov, rúr, armatúr, plastových dielov a pod.

Klinová drážka 13,5 × 7,6.

**Upozornenie:**

Na obrobok pôsobia iba osadené hroty. Prílišný prítlak nezlepší výsledok, ale zvýši potrebný výkon pohonu a zníži životnosť kefy.

**Technický opis**

maximálne otáčky	3600 min <sup>-1</sup>
Ø kefy D <sub>1</sub>	250 mm

Šírka kefy	58 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	50 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Hrúbka štetín	0,35 mm
Pohonný stroj	Stolový odihlovací stroj
Druh produktu	Okrúhla kefa