

**Garant****TNMG 160408, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	TIM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Tolerancia	M
Typ	HB7415-1

Hlavné použitie	S
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie