

**HOLEX**

**Okrúhla kefa Striedavé spletanie, ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 125XM14mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Trieda položky	57H

## Popis

### Prevedenie:

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

### Použitie:

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsnovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

**Striedavé spletanie (vpravo/vľavo)** pre zvýšenú agresivitu pri ťažkých kefovacích prácach. Veľmi vhodné na použitie na rokoch a hranách s pokojným chodom. S **vnútorným závitom M14**, na priame uchytenie **na uhlových brúskach.**

## Technický opis

Ø kefy D <sub>1</sub>	125 mm
Počet pletencov	20
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	29 mm
maximálne otáčky	12500 min <sup>-1</sup>

Závit M	M14
Šírka orezania L <sub>1</sub>	14 mm
Hrúbka štetín	0,5 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Druh produktu	Okrúhla kefa